


Schaltplan Vampyr TC 115 , TC 120 , TC 122 , TC 124 , TC Space, TC Bed & Clean, TC Silver
Wiring Vampyr TC Michael Schumacher ***, TC 346***
diagram Vampyr CE 150* , CE 210* , CE 220* , CE 222* , CE 223* , CE 224** , CE 225** , CE 230** ,
 Vampyr CE 235** , CE 240 **
 Vampyr CE 250* , CE 270* , CE 275* , CE 2209* , CE 2709*
 Vampyr CE Compact* , EXQUISIT** , CE Power** , JUBILEE* , AZZURO* , CE 1700** , CE 1800***
 Vampyr Carat 148* , Carat 158* , Carat 168** Carat *
 Vampyr CE 240** , CE 255*** , CE 260*** , CE 265*** , CE 285*** , CE 295*** , CE 700**



Technische Daten:

Spannung
 Anschlußwert
 mittl. Stromaufnahme
 max. Saugleist. an der Düse
 max. Luftmenge Liter / sec.
 Staubbehälter - Volumen
 max. Motordrehzahl (Leerlauf)
 min. Unterdruck

Technical characteristics:

voltage
 power input
 av. current input
 max. suck power at nozzle
 max. air flow (lit / sec.)
 capacity dust chamber
 max. motor speed (no-load)
 min. underpressure

230 V
 1600 W
 ca. 6 A
 untill max. 400 W
 ca.34
 ca.4 Liter
 ca. 30000 U / min.
 300 hPa (mbar)

230 V
 1800***/1600 W**/1500 W*
 ca. 6.5 A / 3,5 A -> ECO.
 bis max. 400 W
 ca. 34
 ca.4 Liter
 ca. 37000 U/min.* / **7***
 ca. 300 hPa (mbar)**/**